

23852

Interrupteur horaire électronique 2 voies sur 7 jours, version base + clé

:hager

- Architecture
 - Mode de fixation
rail DIN
- Principales caractéristiques électriques
 - Fréquence assignée
50;60 Hz
- Gestion des ampoules incandescentes
 - P max. avec lampes à incandescence
2300 W
- Connexion
 - Type de connexion
cage à vis
 - Type de contact
2 inverseurs libres de potentiel
- Configuration
 - Finesse de programmation
1 mn
 - Type de programmateur
électronique
- Equipement
 - Réserve de marche
5 ans
- Utilisation
 - Cycle
hebdomadaire
- Sécurité
 - Indice de protection IP

