

27401

Interrupteur horaire électronique 4 voies sur 7 jours

Architecture

Mode de fixation rail DIN

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50;60 Hz

Dimensions

Profondeur produit installé 60 mm

Hauteur produit installé 88.5 mm

Largeur produit installé 90 mm

Connexion

Type de connexion cage à vis

Nombre de contacts 4

Type de contact 4 inverseurs libres de potentiel

Configuration

Finesse de programmation 1 mn

Type de programmeur électronique

Caractéristiques techniques 27-401

Equipement

Réserve de marche 5 ans

Utilisation

Cycle hebdomadaire

Sécurité

Indice de protection IP IP20
