



Commande de groupe pour système de commande volets roulants

Caractéristiques techniques

Type de commande	montée/descente par double bouton-poussoir libres de potentiel
Tension assignée d'emploi Ue	12 V
Profondeur produit installé	64 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Largeur produit installé	35 mm
Puissance dissipée totale sous IN	2 W
Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm ²
Indice de protection IP	IP20