



# Fiche technique du produit

LFF401137030

:hager



## Angle extérieur variable LF/LFF40110 gris

### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	clipsé
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Hauteur de goulotte	40 mm
Largeur de goulotte	110 mm
Mesure a	68 mm
Couvercle avec joint	Non
Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7030 - Gris pierre
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Plage angulaire	83 ° 97 °
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sans halogène	Oui
Température ambiante	-5 °C 60 °C
Mots clés	Accessoires Goulotte de Distribution ; Angle Extérieur ; Gris RAL 7030