

WKT316R

Poussoir KNX radio Kallysta 6 entrées - alimentation solaire



- Architecture
 - Système bus EIB
 - Nombre de touches 6
 - Mode de fixation en saillie
- Compatibilité
 - Produit associé WKT936B, WKT936C, WKT936D, WKT936T
- Fréquence
 - Fréquence de transmission 868 MHz
- Portée
 - Portée maxi 30m dans l'habitat / 100m en champ libre
- Capacité
 - Nombre de module pour l'appareillage mural 2
- Matières
 - Couleur RAL RAL 7047 - Telegris 4
 - Matière polycarbonate (PC)
- Sécurité
 - Indice de protection IP IP31

- Sans halogène
Oui
- Conditions d'utilisation
 - Température de stockage
-20/70 °C