



Poussoir KNX radio Kallysta quicklink 2 entrées - alimentation pile

Caractéristiques techniques

Système bus	EIB
Nombre de touches	2
Mode de fixation	en saillie
Produit associé	WKT902B, WKT902C, WKT902D, WKT902T
Fréquence de transmission	868 MHz
Portée maxi	30m dans l'habitat / 100m en champ libre
Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Couleur RAL	RAL 7047 - Telegris 4
Matière	polycarbonate (PC)
Indice de protection IP	IP31
Sans halogène	Oui
Température de service	0 °C 45 °C
Température de stockage/transport	-20 °C 70 °C
Série	kallysta Tébis
Mots clés	tebis ; kallysta ; poste KNX ; appareillage KNX