

WS020N

Poussoir Systo 1F 10A 2 modules Noir

Architecture

Type de commande	bouton poussoir
Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré ou en goulotte

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	250V

Dimensions

Profondeur produit installé	33 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Dimensions (LLxllxhh)	45x45x33
Largeur produit installé	45 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Matières

Couleur	noir
---------	------

Couleur RAL	RAL 9005 - Noir foncé
-------------	-----------------------

Matière	polycarbonate
---------	---------------

Matière	polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Type de traitement de surface	matt
-------------------------------	------

Installation, montage

Mode de fixation	Clipsé
------------------	--------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
---	---

Type de connexion	cage sans vis
-------------------	---------------

Type de contact	1F
-----------------	----

Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
---	----

Indice de protection IP	IP31D
-------------------------	-------

Essai fil incandescent	;NFC-20455 : 960°C
------------------------	--------------------

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-10/50 °C
-------------------------	-----------
