

# WS023

## Poussoir inverseur Systo 10+1F à voyant 10A 2 modules Blanc

### Architecture

Type de commande	bouton poussoir
Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré ou en goulotte

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	en accessoire
-----------------	---------------

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	250V

### Dimensions

Profondeur produit installé	33 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Largeur produit installé	45 mm

### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Matières	
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate
Matière	polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface	matt
Installation, montage	
Mode de fixation	Clipsé
Connexion	
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	cage sans vis
Type de contact	1O+1F
Standards	
Homologations	EN 60669-1
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07	
Indice de protection IP	IP31D
Essai fil incandescent	;NFC-20455 : 960°C
Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-10/50 °C