

# 49111

## Gestionnaire énergie confort chauf élec 2 zones sur 7 jours 230V

### Connectivité

Sorties chauffage fil pilote

---

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50 Hz

---

### Intensité du courant

Courant assigné sortie eau chaude 2 A

---

Courant assigné sortie chauffage 0.03 A

---

### Longueur

Longueur maximale câble affichage à distance 100 m

---

### Puissance

Puissance consommée 10 VA

---

### Mesures

Détection délestage liaison télé-information

---

### Alimentation

Tension d'alimentation	230 V AC
Installation, montage	
Distance max entre boîtier modulaire et boîtier de commande	250 m
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	1 ; 4mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1 ; 4mm <sup>2</sup>
Nombre de contacts	4
Configuration	
Finesse de programmation	30 mn
Éléments fournis	
Composition du kit	1 boîtier modulaire + 1 boîtier d'ambiance
Équipement	
Nombre de zone de programmation	2
Nombre de sorties fil pilote	3 sorties de 30mA
Sorties eau chaude	1 NO
Nombre de voie tournante	4
Utilisation	
Cycle de délestage	5 mn
Cycle	hebdomadaire
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	03
Indice de protection IP	IP30
Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-20/70 °C