

49352

Gestionnaire énergie simplifié pour chauff élec 2 zones sur 24h 230V

Architecture

Mode de fixation rail DIN

Connectivité

Sorties chauffage fil pilote

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 230 V

Fréquence assignée 50 Hz

Mesures

Détection délestage liaison télé-information

Alimentation

Tension d'alimentation 230V +10% ; -15%

Installation, montage

Distance max entre boîtier modulaire et boîtier de commande 50 m

Connexion

Nombre de contacts	3
Configuration	
Finesse de programmation	15 mn
Eléments fournis	
Composition du kit	1 boîtier modulaire + 1 boîtier d'ambiance
Equipement	
Nombre de zone de programmation	2
Nombre de sorties fil pilote	3 sorties de 30mA
Utilisation	
Cycle de délestage	6 mn
Cycle	journalier