

LFF600637030

Angle extérieur variable LF/LFF60060, gris

Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
---------------------	-------

Largeur de goulotte	57 mm
---------------------	-------

Mesure a	38 mm
----------	-------

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

Matières

Couleur	gris
---------	------

Couleur RAL	RAL 7030 - Gris pierre
-------------	------------------------

Matière	ABS
---------	-----

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

Caractéristiques techniques LFF600637030

Type de traitement de surface	non traitée
Configuration	
Plage angulaire	83 / 97 °
Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Utilisation	
Type produit cheminement de cable	Angle extérieur variable
Standards	
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sécurité	
Sans halogène	Yes
Température	
Température ambiante	-5/60 °C