

# VA12D

Coffret de distribution, volta, APV, 1x12PLE, IP30, version France



## Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

## Dimensions

Profondeur produit installé	96.5 mm
Profondeur interne	96.5 mm
Hauteur produit installé	245 mm
Largeur produit installé	305 mm

## Porte, couvercle

Type de couvercle	fermé (plein)
type de couvercle	sans ; fermé
Type de fermeture de la porte	Loquet
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1

## Matières

Couleur	RAL 9010
---------	----------

Matériaux corps châssis	matière plastique
Matière	matière plastique
Equipement	
Nombre rangées	1
Nombre de rails	1
Accessoirable	Oui
Standards	
GWT tenue au fil incandescent	750 °C
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07	
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Résistance au choc	IK07