

VA24D

Coffret de distribution, volta, APV, 2x12PLE, IP30, version France



Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Dimensions

Profondeur produit installé	96.5 mm
Profondeur interne	96.5 mm
Hauteur produit installé	370 mm
Largeur produit installé	305 mm

Porte, couvercle

Type de couvercle	fermé (plein)
type de couvercle	sans ; fermé
Type de fermeture de la porte	Loquet
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1

Matières

Couleur	RAL 9010
---------	----------

Matériaux corps châssis	matière plastique
Matière	matière plastique
Equipement	
Nombre rangées	2
Nombre de rails	2
Accessoirable	Oui
Standards	
GWT tenue au fil incandescent	750 °C
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07	
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Résistance au choc	IK07