



Borne de charge VE witty park 1x22kW 3P M3T2S M2TE IP54 RFID

Caractéristiques techniques

Système de connexion	Typ 2
Mode de fixation	Montage mural
Tension nominale	230/400 V
Profondeur produit installé	233 mm
Hauteur produit installé	480 mm
Largeur produit installé	346 mm
Puissance raccordée	22 kW
Puissance max. par point de chargement	22 kW
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	3 phases
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matériau de l'enveloppe	-
Groupe de matériau	autre
Avec le compteur d'énergie	Non
Avec connexion pour maison	Non
Directive européenne RoHS	conforme
Indice de protection IP	IP54

Mots clés

Prise de charge ; Wall box ; Borne de charge ; Borne de recharge ; Station de charge