



### ateha prise RJ45 catégorie 6 UTP pour Grade 1 associable

#### Caractéristiques techniques

Type	UTP
Mode de fixation	en saillie
Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	77 mm
Dimensions (LLxllxhh)	77x77x33,2mm
Largeur produit installé	75 mm
Nombre d'emplacements de modules	2
Couleur	blanc
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate PC/ABS
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	brillant
Mode de fixation	encliquetage
Section de raccordement en câble souple	0,08 / 2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Nombre de sorties	1
Intègre porte étiquette transparent	Non
Homologations	NF EN 50173
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	04
Indice de protection IP	IP20
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Sans halogène	Non
Catégorie	Cat6
Série	ateha
Composition	Element de commande
Mots clés	appareillage mural ; saillie ; ateha ; prise RJ45 ; catégorie 6