

WXF301

Bouton-poussoir pour volet roulant gallery 2 modules



[More Information](#)

Homologations	EN 60669-1
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Aspect de la surface	mat
Composition	mécanisme
Profondeur	34 mm
Fréquence	50;60 Hz
Fréquence assignée	50;60 Hz
Hauteur	45 mm
Courant assigné nominal	10 A
Indice de protection IP	IP21
Couleur	gris foncé
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Matière	polycarbonate (PC)
Mode de fixation	clipsé
tension nominale	250 V
Code couleur RAL	7011

Température de service	-10/35 °C
Section de raccordement en câble rigide	1,5 ; 2,5mm ²
Section de raccordement en câble souple	1,5 ; 2,5mm ²
Température de fonctionnement	-10/35 °C
Température de stockage	-10/50 °C
Directive européenne WEEE	concerné
Mots clés	gallery ; volet roulant
Série	gallery
Nombre de modules	2M
Type de traitement de surface	non traitée
Type de connexion	Quickconnect
Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche double
Largeur	45 mm
Intègre porte étiquette transparent	Non
Unité	PCE
EAN	3250617193016
Statut des ventes	3C