

WXF617D

Interrupteur a clefs gallery 3 positions extraction en position 0 dune



More Information

| | |
|--|--|
| Couleur RAL | RAL 1013 - Blanc perlé |
| Aspect de la surface | brillant |
| Composition | Élément de base avec plaque de recouvrement centrale |
| Profondeur | 51.3 mm |
| Fréquence | 50;60 Hz |
| Fréquence assignée | 50;60 Hz |
| Hauteur | 45 mm |
| Courant assigné nominal | 16 A |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Couleur | dune |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK02 | |
| Matière | polycarbonate (PC) |
| Mode de fixation | clipsé |
| tension nominale | 250 V |
| Code couleur RAL | 1013 |
| Température de service | -10/35 °C |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Température de fonctionnement | -10/35 °C |
| Température de stockage | -10/50 °C |
| Directive européenne WEEE | concerné |
| Mots clés | gallery ; commande |
| Série | gallery |
| Nombre de modules | 2M |
| Type de traitement de surface | non traitée |
| Type de connexion | Raccordement à vis |
| Type d'organe de commande | clé |
| Largeur | 45 mm |
| Intègre porte étiquette transparent | Non |
| Unité | PCE |
| EAN | 3250617198806 |
| Statut des ventes | 3C |