

WXF617T

Interrupteur a clefs gallery 3 positions extraction position 0 titane



More Information

Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Aspect de la surface	mat satiné
Composition	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
Profondeur	51.3 mm
Fréquence	50;60 Hz
Fréquence assignée	50;60 Hz
Hauteur	45 mm
Courant assigné nominal	16 A
Indice de protection IP	IP20
Couleur	aspect aluminium
Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK02	
Matière	polycarbonate (PC)
Mode de fixation	clipsé
tension nominale	250 V
Code couleur RAL	9006
Température de service	-10/35 °C

Température de fonctionnement	-10/35 °C
Température de stockage	-10/50 °C
Directive européenne WEEE	concerné
Mots clés	gallery ; commande
Série	gallery
Nombre de modules	2M
Type de traitement de surface	laqué
Type de connexion	Raccordement à vis
Type d'organe de commande	clé
Largeur	45 mm
Intègre porte étiquette transparent	Non
Unité	PCE
EAN	3250617198820
Statut des ventes	3C