

WXF112

Chargeur USB gallery



Connectivité

Connecteurs / Douilles avec 2 prises USB type A

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50;60 Hz

Tension nominale 200/250 V

Tension

Tension de sortie 5 V DC

Intensité du courant

Courant de sortie max. 3000 mA

Protection

Fusible protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Matières

Couleur gris noir

Couleur RAL RAL 7021 - Gris noir

Instructions

Texte d'indication Pas de transmission de données possible !
