

# WXF080

Volet roulant connecte gallery



More Information

Unité	PCE
EAN	3250617195089
Statut des ventes	3C
Logo de la marque	HAGER_MB_LOGOTYPE_CMYK_300DPI.JPG
Logo de la marque	HAGER_MB_LOGOTYPE_CMYK_300DPI.JPG
Fréquence	50 Hz
Fréquence assignée	50 Hz
Avec programme aléatoire	Yes
Courant assigné nominal	2.1 A
Indice de protection IP	IP20
Matière	polycarbonate (PC)
Mode de fixation	encastré
Avec capteur de lumière	0
Section de raccordement en câble rigide	1,5 ; 2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	1,5 ; 2,5mm <sup>2</sup>
Mode de fixation	Montage frontal

Mots clés	gallery ; commande volet ; Pilotage par smartphone ; Bluetooth ; commande
Série	gallery
Tension nominale	230 V
Type de connexion	Raccordement à vis