

SPN040C

Cartouche 40KA 440V pour parafoudre débrochable



- Architecture
 - Nombre de pôles
1 P
- Compatibilité
 - Compatible avec montage Rail DIN
Non
- Commandes & indicateurs
 - Voyant lumineux
voyant de fin de vie
- Connectivité
 - Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
NA
- Principales caractéristiques électriques
 - Tension assignée d'emploi Ue
230 V
 - Fréquence assignée
50;60 Hz
 - Courant nominal de décharge (In)
15 kA
- Tension
 - Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1
440 V
 - Niveau de protection Up IEC 61643-1
2 kV
- Intensité du courant
 - Courant choc(Iimp) ou de décharge(Imax)
40 kA

- Dimensions
 - Largeur produit installé
0 mm
- Puissance
 - Puissance dissipée totale sous IN
0 W
- Installation, montage
 - Démontabilité haute pour produits modulaires
Non
 - Démontabilité basse pour produits modulaires
Non
 - Approprié pour montage encastré
Non
- Equipement
 - Accessoriable
Non
- Standards
 - Classe de test IEC61643-1 / VDE0675-6
2; C; T2
 - Directive européenne WEEE
concerné
- Conditions d'utilisation
 - Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
2
 - Altitude
2000 m
 - Température de stockage
-40/80 °C