



Disjoncteur 3P 6/10kA B-40A 3M

Caractéristiques techniques

Position du neutre	sans neutre
Type de pôles	3 P
Courbe	B
Avec pole de Neutre coupé	Non
Plombable	Non
Compatible avec montage Rail DIN	Non
Avec indicateur de positions des contacts	Non
Avec indicateur de défaut	Non
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Bornes alignées
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées
Type de tension d'alimentation	AC
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Couple de serrage	2,8Nm
Type de loquet haut pour produits modulaires	Non applicable
Type de loquet bas pour produits modulaires	Plastique
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Démontabilité haute pour produits modulaires	Oui
Démontabilité basse pour produits modulaires	Oui
Approprié pour montage encastré	Oui
position de montage du produit sous 360°	Oui
Position des cages aval à la livraison	ouvertes
Position des cages amont à la livraison	ouvertes
Accessoirable	Oui
Intègre porte étiquette transparent	Non
Directive européenne WEEE	concerné
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3	Catégorie 5
Indice de protection IP	IP20
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Classe de limitation d'énergie I ² t	3
Altitude	2000 m