

WMV023N

1930 Pousoir à voyant E10 nuit



Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 250 V AC

Intensité du courant

Courant de commutation 2 A

Matières

Couleur noir

Couleur noir

Aspect de la surface brillant

Gestion des ampoules incandescentes

Puissance de la lampe à incandescence max. 2 W

Connexion

Type de raccordement avec bornes à vis

Équipement

Éclairage pour signalisation et commutation de contrôle

Sécurité

Indice de protection IP

IP20
