

ESC003

Capot de plombage contacteur modulaire 3M



More Information

EAN	3250612401925
Statut des ventes	3C
Unité	PCE
Largeur produit installé	9 mm
Mots clés	Contacteur ; Contacteur chauffage ; Contacteur de puissance ; Contacteur éclairage ; Commande d'éclairage
Calibre	5 A
Courant assigné nominal	5 A
Hauteur produit installé	83 mm
Courant assigné d'emploi en AC1	5 A
Nombre de contacts	2
Section de raccordement en câble rigide	1,5 ; 10mm ²
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	1
Section de raccordement en câble souple	1 ; 6mm ²
Type de contact	10+1F
Tension assignée d'emploi Ue	250 V

Tension assignée d'isolement	250 V
Directive européenne WEEE	non concerné
Nombre de modules	3
Température de fonctionnement	-10/50 °C
Température de stockage	-25/80 °C
Type de connexion	cage à vis
Puissance dissipée totale sous IN	0.4 W
Profondeur produit installé	60 mm