

# ESC080

Contact auxiliaire 6A, 1F+1O



## More Information

EAN	3250612401895
Statut des ventes	3C
Unité	PCE
Largeur produit installé	11 mm
Mots clés	Contacteur ; Contacteur chauffage ; Contacteur de puissance ; Contacteur éclairage ; Commande d'éclairage
Calibre	6 A
Courant assigné nominal	6 A
Hauteur produit installé	83 mm
Appareil de la famille	ESC
Classe de protection	classe II
Courant assigné d'emploi en AC1	6 A
Nombre de contacts	2
Section de raccordement en câble rigide	1 ; 6mm <sup>2</sup>
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	1
Section de raccordement en câble souple	1 ; 6mm <sup>2</sup>

Type de contact	1O+1F
Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Tension assignée d'isolement	240 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Directive européenne WEEE	concerné
Nombre de modules	0.5
Température de fonctionnement	-10/50 °C
Température de stockage	-40/80 °C
Type de connexion	cage à vis
Section de raccordement en câble souple pour la commande	1/6 mm <sup>2</sup>
Puissance dissipée totale sous IN	0.1 W
Profondeur produit installé	60 mm
Endurance électrique en nombre de cycles	30000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	1000000
Section de raccordement en câble rigide pour la commande	1/10 mm <sup>2</sup>