



### Prise TV + FM gallery double type F 2 modules

#### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	encastré
Bande passante	4 - 862 MHz
Profondeur	34 mm
Nombre de postes	1
Matière	Plastique + metal
Aspect de la surface	mat
Directive européenne WEEE	concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	Non
Température de service	35 °C -10 °C
Température de stockage/transport	50 °C -10 °C
Série	gallery
Composition	mécanisme