



25120

Thermostat ambiance digital semi-encastré chauf élec avec entrée fil pilote 230V

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V
------------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Dimensions

Hauteur	80 mm
Largeur	17 mm
Profondeur	17 mm

Equipement

Type de thermostat	Régulateur de plancher chauffant
Type de sonde	Electronique

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP30
---------------------------	------

Compatibilité

Type de commande HVAC	chauffage électrique
-----------------------	----------------------