



25614

Thermostat d'ambiance bi-métal avec contact inv. voyant et entrée abaissement

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	en saillie
Différentiel statique	0,5°C
Voyant lumineux	oui
Fréquence assignée	50/60 Hz
Plage de réglage de la consigne	5 / 30 °C
Tension d'alimentation	230 V
Type de contact	1 inverseur
Type de thermostat	bi-métal, avec entrée abaissement
Mode de régulation	tout ou rien
Indice de protection IP	IP30
Classe Ecodesign	1

Mots clés thermostat
saillie
bi-métal
contact inverseur