

# KD304M

Barre de pontage pour 4 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm<sup>2</sup>

## Architecture

Nombre de pôles 3 P

## Compatibilité

Destiné aux références compatible -----

## Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 230 / 400 V

## Tension

Tension maxi d'utilisation 400 V

## Dimensions

Longueur 176 mm

Pas 43.75 mm

## Matières

Couleur gris

## Installation, montage

Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire	Yes
Connexion	
Section de raccordement en câble rigide	10 mm <sup>2</sup>
Adapté aux appareils avec connecteur neutre	Non
Type de connecteur	barre à fourche
Type de connexion	cage à vis
Standards	
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-25/80 °C