

# FD52P

## Porte pleine h800 pour VegaD



- Dimensions
  - Profondeur produit installé  
30 mm
  - Hauteur produit installé  
800 mm
  - Largeur produit installé  
500 mm
- Porte, couvercle
  - Couvercle/porte transparent(e)  
Non
  - Type de portes pour les armoires électriques  
porte de verrouillage
  - Type de fermeture de la porte  
Verrou 1;4 de tour
  - Nombre de serrure de la porte  
1
  - Porte incluse  
Non
- Matières
  - Couleur  
blanc
  - Couleur RAL  
RAL 9010 - Blanc pur
  - Matière  
tôle d`acier
  - Type de traitement de surface  
revêtement pur poudre

- Sécurité
  - Indice de protection IP  
IP00
  - Sans halogène  
Non
  - Résistant au rayonnement ultra-violet  
Non