

FD72P

Porte pleine h1100 pour VegaD

Dimensions

Profondeur produit installé	30 mm
Hauteur produit installé	1100 mm
Largeur produit installé	500 mm

Porte, couvercle

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de portes pour les armoires électriques	porte de verrouillage
Type de fermeture de la porte	Verrou 1;4 de tour
Nombre de serrure de la porte	1
Porte incluse	Non

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	tôle d`acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

Sans halogène	Non
---------------	-----

Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
---------------------------------------	-----
