



## Plaque gallery 2 postes verticale 57mm placage steel

### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	clipsé
Exécution technique	
Pour enjoliveur suivant	
Résolution écran graphique	
Décor	steel
Couleur de l'inscription	
Couleur des lignes design	
Couleur des lignes design - couleurs spéciales	
Couleur indépendant des lignes design	
Couleur	
Matériau / traitement	
Matière	
Matière	Plastique + metal
Désignation technique des matériaux	
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	brossé
Couleur de la lumière	
Mode de fixation	
Sens de montage	vertical
Convient pour les murs carrelés	Non
Paramètres d'hachures	
Paramètre laser	
Adressage de l'appareil	
Réglage appel	
Type de configuration	
Intègre porte étiquette transparent	Non
Constructions pour handicapés sur le modèle de	
Caractéristique de différenciation 1 - Ventes	
Caractéristique de différenciation 2 - Ventes	
Caractéristique de différenciation 3 - Ventes	
Technologie du système	
Homologations	
Directive européenne WEEE	non concerné

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Indice de protection IP	IP21
Essai fil incandescent	
Sans halogène	Non
Série	gallery
Composition	Cadre apparent
Gamme design principale	
Gamme de produits	
Symbole WA	
Symbole WA	