

FZ102N

Porte univers, droite, transparente, RAL9010, pour coffret IP44, 1100x550mm

Architecture

Position prévue pour la porte	à droite
-------------------------------	----------

Dimensions

Profondeur produit installé	12 mm
-----------------------------	-------

Profondeur interne	113 mm
--------------------	--------

Hauteur produit installé	1069 mm
--------------------------	---------

Largeur produit installé	519 mm
--------------------------	--------

Porte, couvercle

Couvercle/porte transparent(e)	Yes
--------------------------------	-----

Type de portes pour les armoires électriques	porte partielle
--	-----------------

Type de fermeture de la porte	Loquet rabattable et avec crémone
-------------------------------	-----------------------------------

Nombre de portes	1
------------------	---

Nombre de serrure de la porte	1
-------------------------------	---

Porte incluse	Non
---------------	-----

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	tôle d`acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Equipement	
Nombre de travée de large	2
Standards	
Directive européenne WEEE	non concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP44
Sans halogène	Non
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non