

FL127A

Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 950mm l 800mm p 250mm

Architecture

Mode de fixation	accroché
------------------	----------

Fonctions

Protection contre les surtensions	Non
-----------------------------------	-----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Dimensions

Profondeur de montage	250 mm
Profondeur produit installé	250 mm
Profondeur interne	250 mm
Hauteur produit installé	950 mm
Largeur produit installé	800 mm
Largeur dans les unités de division	37
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Porte, couvercle

Type de couvercle	fermé (plein)
Couvercle/porte transparent(e)	Non
type de couvercle	couvercle
Epaisseur de la matière du couvercle	2 mm
Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Plombage possible de la fermeture de porte	Non
Matière de la porte	Métal
Porte amovible	Non
Portes symétriques (de même largeur)	Non
Porte reversible	Non
Battant de porte	unique
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2
Cadenassable	Yes
Porte incluse	Non

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

convient au montage au sol	Non
Approprié pour montage dans paroi	Non
Adapté à un usage extérieur	Non

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	Non
Avec serrure	Yes

Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre rangées	6
Commutateur marche/arrêt	Non
Extension possible	Yes
Accessoirable	Non

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques >IK10	
Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	classe I

Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-
