

FV52A

Coffret saillie, VegaD IP55, 950x550x275mm, 72 modules + 2 rangées à compléter



- Architecture
 - Mode de fixation en saillie
- Fonctions
 - Protection contre les surtensions Non
- Compatibilité
 - Approprié pour parafoudre Oui
- Dimensions
 - Profondeur produit installé 275 mm
 - Profondeur interne 218 mm
 - Hauteur produit installé 950 mm
 - Largeur produit installé 550 mm
 - Largeur dans les unités de division 24
 - Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm
- Porte, couvercle
 - Type de couvercle fermé (plein)
 - Couvercle/porte transparent(e) Oui

- type de couvercle
porte
- Epaisseur de la matière du couvercle
2 mm
- Type de fermeture de la porte
Poignée escamotable
- Plombage possible de la fermeture de porte
Non
- Porte amovible
Non
- Portes symétriques (de même largeur)
Non
- Porte reversible
Non
- Battant de porte
unique
- Nombre de portes
1
- Cadenassable
Non
- Porte incluse
Non
- Matières
 - Couleur
RAL 9010
 - Couleur RAL
RAL 9010 - Blanc pur
 - Matière
Plastique + metal
 - Type de traitement de surface
revêtement pur poudre
- Installation, montage
 - convient au montage au sol
Non
 - Approprié pour montage dans paroi
Non
 - Adapté à un usage extérieur
Oui
- Accessoires inclus
 - Plaque de montage incluse
Oui
 - Avec serrure
Oui
- Equipement
 - Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
4
 - Nombre rangées
5
 - Nombre de rails
3
 - Commutateur marche/arrêt
Non
 - Extension possible
Oui
 - Accessoriable
Non
- Standards
 - Directive européenne WEEE
non concerné
- Sécurité
 - Code de protection IK contre les chocs mécaniques
>IK10
 - Indice de protection IP
IP55
 - Classe de protection
classe II
 - Sans halogène
Non
 - Préservation de la fonction

