



### Coffret univers IP55 Classe II 1400x550x275

#### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	en saillie
Fermé	Non
Fixation sur mât	Non
Raccordement centralisé	Non
Appareil supplémentaire alignable	Non
Avec guide-câble	Non
Protection contre les surtensions	Non
Adapté en tant que panneau arrière	Non
Adapté en tant que paroi latérale	Non
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	Non
Compatible avec montage Rail DIN	Non
Approprié pour parafoudre	Non
Tension nominale	690 V
Largeur dans les unités de division	24
Type de fermeture de la porte	Poignée escamotable pour demi-barillet DIN
Cadenassable	Non
Type de couvercle	fermé (plein)
Plombage possible de la fermeture de porte	Non
Porte amovible	Non
Porte reversible	Non
Battant de porte	unique
Avec découpe	Non
Portes symétriques (de même largeur)	Non
type de couvercle	porte
Porte incluse	Non
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Couleur	gris clair
Matière	tôle d'acier
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Transparent	Non
Adapté à un usage extérieur	Non
convient au montage au sol	Non
Approprié pour montage dans paroi	Non

Avec couverture	Non
Plaque de montage incluse	Non
Avec serrure	Non
Commutateur marche/arrêt	Non
Accessoriable	Non
Extension possible	Oui
Équipée de connecteurs	Non
Finition CEM	Non
Toit incliné	Non
Avec porte arrière	Non
Avec plaque de base	Non
Avec rail de bus	Non
Avec barre profilée	Non
Avec film de protection	Non
ped	Non
Intègere porte étiquette transparent	Non
Homologations	EN 61439-1/-2
Directive européenne WEEE	non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe II
Sans halogène	Non
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
Préservation de la fonction	-
Rainuré	Non