

WS136

Interrupteur Systo spécial goulotte 16A pour prise multiple



More Information

Homologations	EN 60669-1
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Logo de la marque	HAGER_MB_LOGOTYPE_CMYK_300DPI.JPG
Logo de la marque	HAGER_MB_LOGOTYPE_CMYK_300DPI.JPG
Fréquence assignée	50;60 Hz
Hauteur produit installé	45 mm
Courant assigné nominal	16 AX
Indice de protection IP	IP20
Marquage CE étiquette	AI2_B5_CE_01.JPG
Marquage CE étiquette	1
Largeur produit installé	45 mm
Matière	polycarbonate (PC)
Mode de fixation	encastré ou en goulotte
Profondeur produit installé	52 mm

Température de fonctionnement	-10/35 °C
Température de stockage	-10/50 °C
Dimensions (LLxllxhh)	45x45x52mm
Mots clés	Appareillage mural ; Encastré ; interrupteur ; systo ; spécial goulotte
Série	systo
Type de traitement de surface	matt
Tension nominale	250V
Type de connexion	cage sans vis
Type d'organe de commande	touche simple
Intègre porte étiquette transparent	Non
Unité	PCE
EAN	3250617081368
Statut des ventes	3C