



Coffret univers IP55 Classe II 1100x1050x275

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Mode de fixation | en saillie |
| Tension nominale | 690 V |
| Courant assigné nominal | 800 A |
| Profondeur produit installé | 275 mm |
| Profondeur interne | 275 mm |
| Hauteur produit installé | 1100 mm |
| Largeur produit installé | 1050 mm |
| Largeur dans les unités de division | 24 |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1.5 mm |
| Epaisseur de la matière du couvercle | 1.5 mm |
| Type de fermeture de la porte | Poignée escamotable pour demi-barillet DIN |
| Cadenassable | Non |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |
| Couleur | gris clair |
| Couleur | gris |
| Couleur RAL | RAL 7035 - Gris clair |
| Matière | tôle d`acier |
| Aspect de la surface | mat |
| convient au montage au sol | Non |
| Adapté à un usage extérieur | Non |
| Nombre rangées | 7 |
| Nombre de travée de large | 4 |
| Commutateur marche/arrêt | Non |
| Accessoriable | Non |
| Homologations | EN 61439-1/-2 |
| Directive européenne WEEE | non concerné |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | >IK10 |
| Indice de protection IP | IP55 |
| Classe de protection | classe II |
| Sans halogène | Non |
| Mots clés | Enveloppe ; Tertiaire ; Distribution |