



### Coffret univers IP55 Classe II 1100x800x275

#### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	en saillie
Protection contre les surtensions	Non
Approprié pour parafoudre	Non
Tension nominale	690 V
Profondeur produit installé	275 mm
Profondeur interne	275 mm
Hauteur produit installé	1100 mm
Largeur produit installé	800 mm
Largeur dans les unités de division	24
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.5 mm
Type de couvercle	fermé (plein)
Couvercle/porte transparent(e)	Non
type de couvercle	porte
Epaisseur de la matière du couvercle	1.5 mm
Type de fermeture de la porte	Poignée escamotable pour demi-barillet DIN
Plombage possible de la fermeture de porte	Non
Porte amovible	Non
Portes symétriques (de même largeur)	Non
Porte reversible	Non
Battant de porte	unique
Nombre de portes	1
Cadenassable	Non
Porte incluse	Non
Couleur	gris clair
Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	tôle d'acier
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
convient au montage au sol	Non
Approprié pour montage dans paroi	Non
Adapté à un usage extérieur	Non
Plaque de montage incluse	Non
Avec serrure	Non
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6

Nombre rangées	7
Nombre de travée de large	3
Commutateur marche/arrêt	Non
Extension possible	Oui
Accessoriable	Non
Homologations	EN 61439-1/-2
Directive européenne WEEE	non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe II
Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-