

# FR72S

Coffret univers IP55 Classe II 1100x550x275



- Architecture
  - Mode de fixation en saillie
- Fonctions
  - Protection contre les surtensions Oui
- Compatibilité
  - Approprié pour parafoudre Oui
- Principales caractéristiques électriques
  - Tension nominale 690 V
- Dimensions
  - Profondeur produit installé 275 mm
  - Profondeur interne 275 mm
  - Hauteur produit installé 1100 mm
  - Largeur produit installé 550 mm
  - Largeur dans les unités de division 24
  - Epaisseur du matériau des parois latérales 1.5 mm
- Porte, couvercle
  - Type de couvercle

- fermé (plein)
  - Couvercle/porte transparent(e)  
Oui
  - type de couvercle  
porte
  - Epaisseur de la matière du couvercle  
1.5 mm
  - Type de fermeture de la porte  
Poignée escamotable pour demi-barillet DIN
  - Plombage possible de la fermeture de porte  
Non
  - Porte amovible  
Non
  - Portes symétriques (de même largeur)  
Non
  - Porte reversible  
Non
  - Battant de porte  
unique
  - Nombre de portes  
1
  - Cadenassable  
Non
  - Porte incluse  
Non
- Matières
  - Couleur  
gris clair
  - Couleur RAL  
RAL 7035 - Gris clair
  - Matière  
tôle d'acier
  - Aspect de la surface  
mat
  - Type de traitement de surface  
revêtement pur poudre
- Installation, montage
  - convient au montage au sol  
Non
  - Approprié pour montage dans paroi  
Non
  - Adapté à un usage extérieur  
Oui
- Accessoires inclus
  - Plaque de montage incluse  
Oui
  - Avec serrure  
Oui
- Equipement
  - Nombre d'ouvertures pour plaques à bride  
4
  - Nombre rangées  
7
  - Nombre de travée de large  
2
  - Commutateur marche/arrêt  
Non
  - Extension possible  
Oui
  - Accessoriable  
Non
- Standards
  - Homologations  
EN 61439-1/-2
  - Directive européenne WEEE  
non concerné
- Sécurité
  - Code de protection IK contre les chocs mécaniques  
>IK10

- Indice de protection IP  
IP55
- Classe de protection  
classe II
- Sans halogène  
Oui
- Préservation de la fonction  
-