



### Coffret univers IP55 Classe II 800x800x275

#### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	en saillie
Tension nominale	690 V
Courant assigné nominal	800 A
Profondeur produit installé	275 mm
Profondeur interne	275 mm
Hauteur produit installé	800 mm
Largeur produit installé	800 mm
Largeur dans les unités de division	24
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.5 mm
Epaisseur de la matière du couvercle	1.5 mm
Type de fermeture de la porte	Poignée escamotable pour demi-barillet DIN
Cadenassable	Non
Nombre de serrure de la porte	1
Couleur	gris clair
Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	tôle d`acier
Aspect de la surface	mat
convient au montage au sol	Non
Adapté à un usage extérieur	Non
Nombre rangées	5
Nombre de travée de large	3
Commutateur marche/arrêt	Non
Accessoriable	Non
Homologations	EN 61439-1/-2
Directive européenne WEEE	non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe II
Sans halogène	Non
Mots clés	Enveloppe ; Tertiaire ; Distribution