

FL216B

Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 650mm l 400mm p 200mm



Architecture

Mode de fixation Montage mural

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Dimensions

Profondeur produit installé 200 mm

Profondeur interne 200 mm

Hauteur produit installé 650 mm

Largeur produit installé 400 mm

Largeur dans les unités de division 18

Épaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

Porte, couvercle

Type de couvercle fermé (plein)

Couvercle/porte transparent(e) Non

type de couvercle porte

Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Battant de porte	unique
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2
Cadenassable	Yes
Matières	
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	polyester renforcé de fibres de verre
Type de traitement de surface	non traitée
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Yes
Accessoires inclus	
Plaque de montage incluse	Non
Avec serrure	Yes
Equipement	
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre rangées	4
Extension possible	Non
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques >IK10	
Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	classe II