



## Armoire quadro5 h 2010mm l 900mm p 260mm

### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	socle monté dans le sol
Ventilation	
Protection contre les surtensions	Non
Crémaillères d'armoire : standard	
Approprié pour parafoudre	Non
Tension nominale	
Largeur dans les unités de division	36
Forme de couvercle	
Type de fermeture de la porte	
Cadenassable	Non
Type de portes pour les armoires électriques	
Type de couvercle	fermé (plein)
Plombage possible de la fermeture de porte	Non
Porte amovible	Non
Porte reversible	Non
Battant de porte	unique
Matière transparente de la porte	
Portes symétriques (de même largeur)	Non
type de couvercle	porte
Porte incluse	Non
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Couleur	blanc paloma
Matériaux corps châssis	
Matière	acier
Matériau de l'enveloppe	
Matériau	
Aspect de la surface	
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Transparent	Non
Adapté à un usage extérieur	Non
convient au montage au sol	Non
Approprié pour montage dans paroi	Non
Avec couverture	Non
Equipé de	
Plaquette de montage incluse	Non
Avec serrure	Oui
Commutateur marche/arrêt	Non
Accessoriable	Non
Extension possible	Oui
Finition CEM	Non
Homologations	
Directive européenne WEEE	non concerné
Classe de protection IEC-61140	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	
Essai fil incandescent	
Sans halogène	Non
Résistance au choc	
Préservation de la fonction	-