

FL73S

Armoire univers h850 l 1150 p 300 IP65 IK10 cl.II RAL 7035 (liv sans montant)



- Architecture
 - Mode de fixation en saillie
- Fonctions
 - Protection contre les surtensions Non
- Compatibilité
 - Approprié pour parafoudre Oui
- Dimensions
 - Profondeur de montage 300 mm
 - Profondeur produit installé 300 mm
 - Profondeur interne 300 mm
 - Hauteur produit installé 1150 mm
 - Largeur produit installé 850 mm
 - Largeur dans les unités de division 36
 - Épaisseur du matériau des parois latérales 2 mm
- Porte, couvercle
 - Type de couvercle fermé (plein)

- Couvercle/porte transparent(e)
Oui
- type de couvercle
couvercle
- Epaisseur de la matière du couvercle
2 mm
- Type de fermeture de la porte
Fermeture à 3 points carré 8mm
- Plombage possible de la fermeture de porte
Non
- Porte amovible
Non
- Portes symétriques (de même largeur)
Non
- Porte reversible
Non
- Battant de porte
unique
- Nombre de portes
1
- Cadenassable
Non
- Porte incluse
Non
- Matières
 - Couleur
RAL 7035
 - Couleur RAL
RAL 7035 - Gris clair
 - Matière
polyester renforcé de fibres de verre
 - Type de traitement de surface
spécial
- Installation, montage
 - convient au montage au sol
Non
 - Approprié pour montage dans paroi
Non
 - Adapté à un usage extérieur
Oui
- Accessoires inclus
 - Plaque de montage incluse
Oui
 - Avec serrure
Oui
- Equipement
 - Nombre rangées
7
 - Nombre de travée de large
3
 - Commutateur marche/arrêt
Non
 - Extension possible
Oui
 - Accessoriable
Non
- Standards
 - Directive européenne WEEE
non concerné
- Sécurité
 - Code de protection IK contre les chocs mécaniques
>IK10
 - Indice de protection IP
IP65
 - Classe de protection
classe II
 - Sans halogène
Non
 - Préservation de la fonction

