



## Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 65 h2050mm l1100mm p300mm

### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	accroché
Ventilation	
Protection contre les surtensions	Non
Crémaillères d'armoire : standard	
Approprié pour parafoudre	Non
Tension nominale	
Largeur dans les unités de division	
Forme de couvercle	
Type de fermeture de la porte	Serrure à barillet
Cadenassable	Oui
Type de couvercle	fermé (plein)
Plombage possible de la fermeture de porte	Non
Porte amovible	Non
Porte reversible	Non
Battant de porte	unique
Matière transparente de la porte	
Portes symétriques (de même largeur)	Non
type de couvercle	couvercle
Porte incluse	Non
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Couleur	RAL 7035
Matériaux corps châssis	
Matière	polyester renforcé de fibres de verre
Matériau	
Aspect de la surface	
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Adapté à un usage extérieur	Non

convient au montage au sol	Non
Approprié pour montage dans paroi	Non
Avec couverture	Non
Equipé de	
Plaque de montage incluse	Oui
Avec serrure	Oui
Commutateur marche/arrêt	Non
Accessoriable	Non
Extension possible	Non
Finition CEM	Non
Homologations	
Directive européenne WEEE	non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	classe II
Essai fil incandescent	
Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-