

# FD72AN

Coffret NewVegaD 7 rangées dont 2 à compléter h1200



- Architecture
  - Mode de fixation en saillie
- Fonctions
  - Protection contre les surtensions Non
- Compatibilité
  - Approprié pour parafoudre Non
- Principales caractéristiques électriques
  - Tension nominale 230/400 V
- Dimensions
  - Profondeur produit installé 193 mm
  - Profondeur interne 193 mm
  - Hauteur produit installé 1200 mm
  - Largeur produit installé 550 mm
  - Largeur dans les unités de division 24
  - Epaisseur du matériau des parois latérales 1 mm
- Porte, couvercle
  - Type de couvercle

- Avec découpe
  - Couvercle/porte transparent(e)  
Oui
  - type de couvercle  
sans / fermé
  - Plombage possible de la fermeture de porte  
Non
  - Porte amovible  
Non
  - Portes symétriques (de même largeur)  
Non
  - Porte reversible  
Non
  - Battant de porte  
unique
  - Cadenassable  
Non
  - Porte incluse  
Non
- Matières
  - Couleur RAL  
RAL 9010 - Blanc pur
  - Matière  
Plastique + metal
  - Type de traitement de surface  
revêtement pur poudre
- Installation, montage
  - convient au montage au sol  
Non
  - Approprié pour montage dans paroi  
Non
  - Adapté à un usage extérieur  
Oui
- Accessoires inclus
  - Plaque de montage incluse  
Oui
  - Avec serrure  
Oui
- Equipement
  - Nombre d'ouvertures pour plaques à bride  
2
  - Nombre rangées  
7
  - Nombre de rails  
5
  - Commutateur marche/arrêt  
Non
  - Extension possible  
Oui
  - Accessoriable  
Non
- Standards
  - Directive européenne WEEE  
non concerné
- Sécurité
  - Indice de protection IP  
IP30
  - Classe de protection  
classe II
  - Sans halogène  
Non
  - Préservation de la fonction  
-