

FL354B

Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 65 h 1750mm l 850mm p 300mm

Architecture

Mode de fixation	accroché
------------------	----------

Fonctions

Protection contre les surtensions	Non
-----------------------------------	-----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Dimensions

Profondeur de montage	300 mm
-----------------------	--------

Profondeur produit installé	300 mm
-----------------------------	--------

Profondeur interne	300 mm
--------------------	--------

Hauteur produit installé	1750 mm
--------------------------	---------

Largeur produit installé	850 mm
--------------------------	--------

Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm
--	------

Porte, couvercle

Type de couvercle	fermé (plein)
-------------------	---------------

Couvercle/porte transparent(e)	Non
type de couvercle	couvercle
Epaisseur de la matière du couvercle	2 mm
Type de fermeture de la porte	Serrure à barillet
Plombage possible de la fermeture de porte	Non
Porte amovible	Non
Portes symétriques (de même largeur)	Non
Porte reversible	Non
Battant de porte	unique
Nombre de portes	0
Cadenassable	Yes
Porte incluse	Non
Matières	
Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	polyester renforcé de fibres de verre
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Installation, montage	
convient au montage au sol	Non
Approprié pour montage dans paroi	Non
Adapté à un usage extérieur	Non
Accessoires inclus	
Plaque de montage incluse	Yes
Avec serrure	Yes
Equipement	
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	1
Commutateur marche/arrêt	Non
Extension possible	Non
Accessoirable	Non
Standards	
Directive européenne WEEE	non concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK08	
Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	classe II
Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-
Caractéristiques techniques FL354B	

