



Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 650mm l 400mm p 200mm

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	en saillie
Protection contre les surtensions	Non
Approprié pour parafoudre	Non
Largeur dans les unités de division	16
Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Cadenassable	Oui
Type de couvercle	fermé (plein)
Plombage possible de la fermeture de porte	Non
Porte amovible	Non
Porte reversible	Non
Battant de porte	unique
Portes symétriques (de même largeur)	Non
type de couvercle	couvercle
Porte incluse	Non
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Couleur	RAL 7035
Matière	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Adapté à un usage extérieur	Oui
convient au montage au sol	Non
Approprié pour montage dans paroi	Non
Avec couverture	Non
Plaque de montage incluse	Non
Avec serrure	Oui
Commutateur marche/arrêt	Non
Accessoirable	Non
Extension possible	Oui
Finition CEM	Non
Directive européenne WEEE	non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	classe I
Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-