



30710

Programmeur modulaire analogique chauff élec avec fil pilote 2 zones 7j 230V

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	rail DIN
Type de sortie	fil pilote
Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Profondeur produit installé	60 mm
Hauteur produit installé	88 mm
Largeur produit installé	108 mm
Tension d'alimentation	230V +/- 15%
Section de raccordement	1 / 4mm ²
Finesse de programmation	120 mn
Réserve de marche	200 h
Nombre de zone de programmation	2
Nombre de sorties fil pilote	4 sorties / 2x1A total
Cycle	hebdomadaire
Indice de protection IP	IP20
Température de service	-10...55 °C
Précision de marche	± 1 s / 24h
Température de stockage/transport	-10...55 °C

Mots clés programmateur modulaire analogique fil pilote 2 zones