

FM202

Coffret quadro5 h 810mm l 700mm p 260mm



More Information

Unité	PCE
EAN	3250612632022
Statut des ventes	3C
Type de couvercle	fermé (plein)
type de couvercle	porte
Battant de porte	unique
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm
Extension possible	Yes
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Plaque de montage incluse	Non
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Hauteur produit installé	810 mm
Profondeur de montage	260 mm
Indice de protection IP	IP55
Cadenassable	Non

Largeur produit installé	700 mm
Profondeur interne	260 mm
Couleur	blanc
Préservation de la fonction	-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques >IK10	
Matière	acier
Epaisseur de la matière du couvercle	2 mm
Mode de fixation	socle monté dans le sol
Nombre de modules	120
Nombre rangées	5
Code couleur RAL	9010
Largeur dans les unités de division	24
Profondeur produit installé	260 mm
Approprié pour parafoudre	Non
Adapté à un usage extérieur	Non
Couleur	blanc paloma
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Avec serrure	Yes